

NS 35/ 7,5 UNP AE EP 120X220 - Guida di supporto, non perforata



3002631

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002631>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guida di supporto, non perforata, specialmente per scatole di connessione in poliestere PxC, lunghezza: 205 mm, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, colore: color argento, Tolleranze dimensionali attuali: Tolleranza del profilo dovuta a bave/spigoli vivi = $\pm 0,5$ mm, Dimensione iniziale = $\pm 0,5$ mm, Fori = $\pm 0,5$ mm, Posizione dei fori = $\pm 0,5$ mm, Lunghezza minima della guida: Non perforato: >20 mm, Perforato: >100 mm, Ultima punzonatura presso Phoenix Contact: <1750 mm

I vantaggi

- Le guide di supporto sono dotate di fori oblunghi per il fissaggio sul lato anteriore
- La lunghezza delle guide è adattata perfettamente alle scatole di connessione in poliestere di Phoenix Contact
- Particolare importanza è stata attribuita ad un'alta precisione nelle dimensioni e al trattamento delle superfici
- Il modello della guida di supporto è conforme alla norma europea EN 60715

Dati commerciali

Codice articolo	3002631
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH9Z4X
Codice prodotto	BH9Z4X
GTIN	4055626461373
Peso per pezzo (confezione inclusa)	70 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	70 g
Numero tariffa doganale	72166190
Paese di origine	DE

NS 35/ 7,5 UNP AE EP 120X220 - Guida di supporto, non perforata



3002631

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002631>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Guida DIN
------------------	-----------

Dimensioni

Larghezza	35 mm
Altezza	7,5 mm
Lunghezza	205 mm

Indicazioni materiale

Colore	color argento
Materiale	Acciaio
Rivestimento	zincato, passivato a strato spesso

NS 35/ 7,5 UNP AE EP 120X220 - Guida di supporto, non perforata



3002631

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002631>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/ 7,5 UNP AE EP 120X220 - Guida di supporto, non perforata



3002631

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002631>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com