

# RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Ponticello di riduzione



3030900

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030900>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticello di riduzione, Per ponticellare PTPOWER 35 sui morsetti componibili ST o PT con sezioni nominali 2,5 mm<sup>2</sup> e 4 mm<sup>2</sup>, passo: 10,8 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 45 A, lunghezza: 5 mm, colore: rosso

## Dati commerciali

Codice articolo	3030900
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE2Z2X
Codice prodotto	BE2Z2X
GTIN	4055626012360
Peso per pezzo (confezione inclusa)	8,47 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,45 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

# RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Ponticello di riduzione



3030900

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030900>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello di riduzione
Numero di poli	2
Passo	10,8 mm

### Caratteristiche elettriche

Corrente di carico massima	45 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.)
----------------------------	--

### Dati di collegamento

Corrente di carico massima	45 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.)
----------------------------	--

### Dimensioni

Larghezza	17,8 mm
Altezza	4,8 mm
Profondità	56 mm
Lunghezza	4,8 mm
Passo	10,8 mm

### Indicazioni materiale

Colore	rosso (RAL 3001)
Materiale	PA 6.6
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

# RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Ponticello di riduzione



3030900

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030900>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Ponticello di riduzione



3030900

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030900>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)