

# MPS-MT/ 4MM - Connettore di prova



3048577

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3048577>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore di prova, con connessione a saldare, sezione del conduttore fino a 1 mm<sup>2</sup>, numero poli: 1, colore: color argento

## I vantaggi

- La spina di prova garantisce il contatto in tutti i connettori femmina di prova con diametro da 4 mm
- Spine di prova a due elementi per la combinazione cromatica singola della spina

## Dati commerciali

Codice articolo	3048577
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z3X
Codice prodotto	BE1Z3X
GTIN	4046356072779
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,03 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,94 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

3048577

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3048577>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Spine di prova
Numero di poli	1

### Caratteristiche elettriche

Tensione nominale $U_N$	60 V DC (30 V AC)
Corrente nominale $I_N$	16 A

### Dati di collegamento

Collegamento	Attacco a saldare
--------------	-------------------

### Dimensioni

Altezza	26 mm
Lunghezza zona di contatto	8,4 mm
Diametro connettore	4,4 mm
Nota sulle dimensioni	Lunghezza senza cappuccio isolante

### Indicazioni materiale

Colore	argento
--------	---------

# MPS-MT/ 4MM - Connettore di prova



3048577

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3048577>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-15.0	27250304
ECLASS-13.0	27250304

### ETIM

ETIM 10.0	EC002555
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

3048577

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3048577>

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)