WT-BASE P HF 9,5 BK - Presa fascette fermacavo

3240710

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240710

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Presa per fascette fermacavo, per fascette fermacavo fino a 9,5 mm, con piedino con lamelle, diametro foro 8 mm, avvolgibile

Dati commerciali

Codice articolo	3240710
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BE713Z
Codice prodotto	BE713Z
GTIN	4046356704274
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,199 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,01 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	IT

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fascetta fermacavo

Dimensioni

Larghezza	13 mm
Altezza	43 mm
Lunghezza	20 mm
Diametro foro	8 mm
Diametro del foro di fissaggio	8 mm

Misure interne

Larghezza_interna	9,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	PA 6
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-10 °C ... 65 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 65 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Inserire

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-15.0	23159090

ETIM

ETIM 10.0	EC011571

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com