

DF-UP 6 - Coperchio flangiato

3060856

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3060856>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Coperchio flangiato, innestabile sulla spina UP 6/..., tipo di connessione: Connessione a vite, profondità: 24,7 mm, larghezza: 4,5 mm, altezza: 21 mm, colore: grigio

I vantaggi

- Per una sicura connessione della spina con la flangia a vite
- Le piastre flangiate possono essere innestate successivamente sulla custodia

Dati commerciali

Codice articolo	3060856
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BE1Z1X
Codice prodotto	BE1Z1X
GTIN	4046356607766
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,713 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,713 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

DF-UP 6 - Coperchio flangiato



3060856

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3060856>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Piastra terminale
------------------	-------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C ()
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PA

Dimensioni

Larghezza	4,5 mm
Altezza	21 mm
Profondità	24,7 mm

DF-UP 6 - Coperchio flangiato



3060856

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3060856>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

ETIM

ETIM 10.0	EC000886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DF-UP 6 - Coperchio flangiato

3060856

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3060856>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,015 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com