

FUSE 10,3X38 6A PV - Fusibile



3061318

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3061318>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Fusibile, 10,3x38 mm, fino a 1000 V DC, caratteristica gPV



I vantaggi

- Fusibili Midget 10 x 38 per una protezione affidabile dei moduli PV e del loro sistema di conduttori
- Impiego in linee fotovoltaiche con tensione nominale fino a 1000 V DC
- Progettato secondo lo standard fotovoltaico IEC 60269-6

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 3061318 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BE1Z4X |
| Codice prodotto | BE1Z4X |
| GTIN | 4046356523646 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 8,97 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 8,36 g |
| Numero tariffa doganale | 85361010 |
| Paese di origine | PL |

FUSE 10,3X38 6A PV - Fusibile



3061318

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3061318>

Dati tecnici

Caratteristiche elettriche

| | |
|----------|---|
| Fusibile | 6 A midget / 10,3 x 38 (senza segnalazione di guasto) |
|----------|---|

Fusibile

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Potenza dissipata | 1,8 W |
| Integrale di Joule I ² t | 11 A ² s |

Dati di collegamento

| | |
|-------------------|-------------|
| Attacco a norma | IEC 60269-6 |
| Corrente nominale | 6 A |
| Tensione nominale | 1000 V DC |

Dimensioni

| | |
|----------|---------|
| Altezza | 38 mm |
| Diametro | 10,3 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------|-------------------|
| Colore | bianco (RAL 9010) |
|--------|-------------------|

Normative e prescrizioni

| | |
|-----------------|-------------|
| Attacco a norma | IEC 60269-6 |
|-----------------|-------------|

FUSE 10,3X38 6A PV - Fusibile



3061318

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3061318>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3061318>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00724

FUSE 10,3X38 6A PV - Fusibile



3061318

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3061318>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27142002 |
| ECLASS-15.0 | 27142002 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002704 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

FUSE 10,3X38 6A PV - Fusibile



3061318

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3061318>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,418 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com