

# WT-STEEL S 7,9X360 - Fascetta per cavi



3240815

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240815>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fascetta fermacavo, in acciaio inox (AISI 304), adatta anche per condizioni ambientali aggressive, con chiusura sferica, per una fasciatura e un fissaggio rapidi e sicuri

## Dati commerciali

Codice articolo	3240815
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BE7132
Codice prodotto	BE7132
GTIN	4046356705639
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,309 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,2 g
Numero tariffa doganale	73269098
Paese di origine	GB

# WT-STEEL S 7,9X360 - Fascetta per cavi



3240815

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240815>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fascetta fermacavo
Resistenza alla trazione GRP	1335 N

### Dimensioni

Larghezza	7,9 mm
Lunghezza	360 mm
Spessore materiale max.	0,25 mm

### Indicazioni materiale

Conforme alla normativa RoHS	sì
Colore	argento
Materiale	Acciaio inox 1.4301 / AISI 304
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	≤ 102,00 mm
Resistenza alla trazione	1335 N

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-80 °C ... 538 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-80 °C ... 538 °C
Resistenza ai raggi UV	sì
Condizioni di immagazzinamento consigliate	Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale.

### Montaggio

Tipo di montaggio	non allentabile
-------------------	-----------------

# WT-STEEL S 7,9X360 - Fascetta per cavi



3240815

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240815>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240815>



**cULus Listed**

ID omologazione: E328576

**DNV**

ID omologazione: TAE000057Y

# WT-STEEL S 7,9X360 - Fascetta per cavi



3240815

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240815>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-15.0	27140702
ECLASS-13.0	27140702

### ETIM

ETIM 10.0	EC000046
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

# WT-STEEL S 7,9X360 - Fascetta per cavi



3240815

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240815>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)