

# WP-SPIRAL PVC C 10 - Guaina di protezione



3240849

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240849>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guaina di protezione, materiale: PVC, spirale: PVC Molla d'acciaio rivestita, resistente ai raggi UV: no, flessibile, grado di protezione: IP68, colore: grigio, diametro interno: 7 mm, Lunghezza totale: 10 m

## Dati commerciali

Codice articolo	3240849
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356736657
Peso per pezzo (confezione inclusa)	530 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	530 g
Numero tariffa doganale	39173200
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Note

Nota per il funzionamento	La lunghezza del tubo di protezione viene misurata a tubo steso; tolleranza di lunghezza $\pm 5\%$
Note generali	altamente flessibile

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Guaina di protezione
Resistenza alla trazione GRP	100 N

### Dimensioni

#### Misure esterne

Diametro esterno	10 mm
------------------	-------

#### Misure interne

Diametro interno	7 mm
------------------	------

### Indicazioni materiale

Materiale	PVC
Materiale Spirale	PVC (Molla d'acciaio rivestita)
Sostanze contenute	senza silicone e cadmio

### Cavo / linea

Raggio di piegatura, dinamico	20 mm
Raggio di piegatura, statico	8 mm
Resistenza alla trazione	100 N
Assenza di alogeni	no

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP68
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C
Resistenza ai raggi UV	no
Temperatura intervallo breve	100 °C


# WP-SPIRAL PVC C 10 - Guaina di protezione



3240849

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240849>

## Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240849>



**Omologazione marchio VDE**

# WP-SPIRAL PVC C 10 - Guaina di protezione



3240849

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240849>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27430304
ECLASS-15.0	27430304

### ETIM

ETIM 10.0	EC001177
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---