

# AI SORTI BOX RD - Cassetta accessori



3202960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3202960>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cassette accessori, con capocorda montati a norma DIN 46228-4: 1990-09, 50 pezzi ciascuna. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 pezzi. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

## I vantaggi

- L'identificazione colorata e il coperchio trasparente consentono un accesso rapido al capocorda desiderato
- Le pratiche confezioni assortite portano ordine in officina
- Con l'Euro-Clip integrata possono essere appese per esempio alle pareti dei pannelli perforati consentendo di risparmiare spazio

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 3202960       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | BH3416        |
| Codice prodotto                     | BH3416        |
| GTIN                                | 4017918947132 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 114,12 g      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 104,5 g       |
| Numero tariffa doganale             | 85369010      |
| Paese di origine                    | DE            |

# AI SORTI BOX RD - Cassetta accessori



3202960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3202960>

## Set composto da

AI 0,5 - 8 WH - Cappuccio

3200014

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200014>



Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: bianco

AI 0,75- 8 GY - Cappuccio

3200519

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200519>



Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: grigio

# AI SORTI BOX RD - Cassetta accessori



3202960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3202960>

## AI 1 - 8 RD - Cappuccio

3200030

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200030>



Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: rosso

---

## AI 1,5 - 8 BK - Cappuccio

3200043

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200043>



Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: nero

# AI SORTI BOX RD - Cassetta accessori



3202960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3202960>

## AI 2,5 - 8 BU - Cappuccio

3200522

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200522>



Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: blu

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3202960>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tipo di prodotto | Cassetta accessori |
|------------------|--------------------|

### Indicazioni materiale

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Colore                                 | rosso (RAL 3001)           |
| Materiale                              | CU-DHP                     |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB                         |
| Rivestimento                           | stagnatura galvanica       |
| Sostanze contenute                     | senza silicone e alogenati |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Temperatura costante         | 105 °C (-40 °C senza carico / 0 °C carico dinamico) |
| Temperatura intervallo breve | 120 °C  |

# AI SORTI BOX RD - Cassetta accessori



3202960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3202960>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27400218 |
| ECLASS-13.0 | 27400218 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000524 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3202960>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,425 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)