

WP-GR HF IP69K PG7 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240930

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240930>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite, filettatura Pg, grado di protezione IP68/69k, con fermacavo

Dati commerciali

Codice articolo	3240930
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356710374
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,32 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,32 g
Numero tariffa doganale	39174000
Paese di origine	DE

WP-GR HF IP69K PG7 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240930

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240930>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite tubo di protezione
Applicazione	Connessione a vite per cavo
Uscita cavo	diritto
Tipo di filettatura	Pg

Dimensioni

Larghezza	17 mm
Altezza	51 mm
Apertura chiave	16 mm
Apertura chiave montaggio	16 mm 15 mm

Indicazioni materiale

Materiale	PA 6
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale connessione a vite	PA
Sostanze contenute	senza silicone, alogenati e cadmio

Cavo / linea

Assenza di alogeni	sì
--------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP68 IP69K
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 120 °C

WP-GR HF IP69K PG7 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240930

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240930>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240930>



UL Recognized

ID omologazione: E86359



LR



Omologazione marchio VDE

WP-GR HF IP69K PG7 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240930

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240930>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 10.0	EC001178
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-GR HF IP69K PG7 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240930

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240930>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com