

# WP-GR HF IP69K PG7 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240930

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240930>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite, filettatura Pg, grado di protezione IP68/69k, con fermacavo

## Dati commerciali

Codice articolo	3240930
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356710374
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,32 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,32 g
Numero tariffa doganale	39174000
Paese di origine	DE

# WP-GR HF IP69K PG7 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240930

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240930>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite tubo di protezione
Applicazione	Connessione a vite per cavo
Uscita cavo	diritto
Tipo di filettatura	Pg

### Dimensioni

Larghezza	17 mm
Altezza	51 mm
Apertura chiave	16 mm
Apertura chiave montaggio	16 mm 15 mm

### Indicazioni materiale

Materiale	PA 6
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale connessione a vite	PA
Sostanze contenute	senza silicone, alogenati e cadmio

### Cavo / linea

Assenza di alogeni	sì
--------------------	----

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP68 IP69K
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 120 °C

# WP-GR HF IP69K PG7 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240930

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240930>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240930>



**UL Recognized**

ID omologazione: E86359



LR



Omologazione marchio VDE

# WP-GR HF IP69K PG7 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240930

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240930>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

### ETIM

ETIM 10.0	EC001178
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# WP-GR HF IP69K PG7 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240930

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240930>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)