

CD 40X40 - Canale di cablaggio



3240189

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240189>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 40 mm, altezza: 40 mm, lunghezza 2000 mm

I vantaggi

- Rimozione senza utensili e senza bave dei blocchetti mediante punto di impostazione
- La trancia per canalina di cablaggi PPS CD consente un taglio facile, senza sforzo e senza sbavature grazie alla trasmissione a leva e alla speciale geometria del tagliente
- Taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo con il trancia canale di cablaggio CUTFOX-CD
- Le ampie teste inclinate dei blocchetti dei canali di cablaggio garantiscono un facile montaggio e la perfetta tenuta del coperchio
- Sostegno sicuro del cavo posato mediante il codolo di supporto per fili inseribile lateralmente nei blocchetti
- Con i rivetti a spruzzo in plastica i canali di cablaggio possono essere facilmente fissati con l'apposito strumento per rivettatura

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 3240189 |
| Pezzi/conf. | 26 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 26 Pezzi |
| Codice vendita | BE7431 |
| Codice prodotto | BE7431 |
| GTIN | 4046356459143 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 760 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 695,1 g |
| Numero tariffa doganale | 39259020 |
| Paese di origine | DE |

CD 40X40 - Canale di cablaggio

3240189

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240189>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto | Canale di cablaggio |
|------------------|---------------------|

Dimensioni

| | |
|-----------|---------|
| Larghezza | 40 mm |
| Altezza | 40 mm |
| Lunghezza | 2000 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|--------------------------|
| Colore | grigio pietra (RAL 7030) |
| Materiale | PVC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Sostanze contenute | senza piombo |

Cavo / linea

| | |
|--------------------|----|
| Assenza di alogeni | no |
|--------------------|----|

Caratteristiche meccaniche

| | |
|--|-----------------------------------|
| Sezione di utilizzo | 1235 mm ² (100 %) |
| Numero di conduttori con quantità di riempimento 60% | 40 (2,5 mm ² Ø 3,4 mm) |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
|----------------------------------|------------------|

CD 40X40 - Canale di cablaggio

3240189

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240189>



Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240189>



CSA

ID omologazione: 80202282



Omologazione marchio VDE

ID omologazione: 40058456



UL Recognized

ID omologazione: E328576

CD 40X40 - Canale di cablaggio



3240189

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240189>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400703 |
| ECLASS-15.0 | 27400703 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000012 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

CD 40X40 - Canale di cablaggio



3240189

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240189>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,487 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com