# WCC 18 - Fascetta fermacavo

3240253

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240253

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fascetta fermacavo, per guida profilata

## I vantaggi

- Le fascette fermacavo fungono da fermacavo
- Le vasche in plastica senza alogenati sono realizzate in modo da offrire una sede fissa ottimale unitamente alla protezione del conduttore
- I cavi singoli o raggruppati con un diametro fino a 18 mm vengono quindi posati in modo semplice e sicuro

## Dati commerciali


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 3240253 |
| Pezzi/conf. | 25 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
| Codice vendita | BE7421 |
| Codice prodotto | BE7421 |
| GTIN | 4046356464550 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 37,72 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 37,37 g |
| Numero tariffa doganale | 73269098 |
| Paese di origine | CN |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Passacavo |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Disegno quotato |  |
| Apertura chiave | 10 mm |
| Apertura chiave montaggio | 10 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Materiale | Acciaio |
| Rivestimento | zincata |

### Cavo / linea


| | |
|---|---|
| Diametro esterno conduttore | 12 mm ... 18 mm |

### Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |

## Disegni

Disegno quotato



## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 23159090 |
| ECLASS-15.0 | 23159090 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC011571 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31162900 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com