

WT-BASE LS HF 6 BK - Presa fascette fermacavo



3240709

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240709>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Preso per fascette per cavi, per fascetta per cavi fino a 6 mm di larghezza, autoadesiva (gomma) e a vite, foro di fissaggio 5 mm, esecuzione fascetta per cavi 4 lati



Dati commerciali

Codice articolo	3240709
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BE713Z
Codice prodotto	BE713Z
GTIN	4046356703963
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,697 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	HR

3240709

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240709>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fascetta fermacavo
Resistenza alla trazione GRP	180 N

Dimensioni

Larghezza	27 mm
Altezza	6,5 mm
Lunghezza	27 mm
Diametro foro	5 mm

Misure interne

Larghezza_interna	6 mm
-------------------	------

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	ABS
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Cavo / linea

Resistenza alla trazione	180 N
--------------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	15 °C ... 40 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
	incollare

3240709

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240709>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-15.0	23159090

ETIM

ETIM 10.0	EC011571
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

3240709

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240709>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com