

WT-BASE P HF 9,5 BK - Presa fascette fermacavo



3240710

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240710>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Preso per fascette fermacavo, per fascette fermacavo fino a 9,5 mm, con piedino con lamelle, diametro foro 8 mm, avvolgibile

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 3240710 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BE713Z |
| Codice prodotto | BE713Z |
| GTIN | 4046356704274 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2,199 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,01 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | IT |

WT-BASE P HF 9,5 BK - Presa fascette fermacavo



3240710

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240710>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|--------------------|
| Tipo di prodotto | Fascetta fermacavo |
|------------------|--------------------|

Dimensioni

| | |
|--------------------------------|-------|
| Larghezza | 13 mm |
| Altezza | 43 mm |
| Lunghezza | 20 mm |
| Diametro foro | 8 mm |
| Diametro del foro di fissaggio | 8 mm |

Misure interne

| | |
|-------------------|--------|
| Larghezza_interna | 9,5 mm |
|-------------------|--------|

Indicazioni materiale

| | |
|--|----------------------------|
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Materiale | PA 6 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 65 °C |

Montaggio

| | |
|-------------------|----------|
| Tipo di montaggio | Inserire |
|-------------------|----------|

WT-BASE P HF 9,5 BK - Presa fascette fermacavo



3240710

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240710>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23159090 |
| ECLASS-15.0 | 23159090 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC011571 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

WT-BASE P HF 9,5 BK - Presa fascette fermacavo



3240710

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240710>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com