

# WP-SC BRASS 10 - Protezione per cavi Boccola terminale



3241065

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241065>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Protezione per cavi Boccola terminale, materiale: Ottone, nichelato, colore: argento, diametro interno: 8,5 mm

## Dati commerciali

Codice articolo	3241065
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356711876
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,632 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,632 g
Numero tariffa doganale	74122000
Paese di origine	DE

# WP-SC BRASS 10 - Protezione per cavi Boccola terminale



3241065

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241065>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cappuccio di protezione
------------------	-------------------------

### Dimensioni

Diametro	10 mm
----------	-------

### Misure interne

Diametro interno	8,5 mm
------------------	--------

### Indicazioni materiale

Materiale	Ottone, nichelato
Sostanze contenute	senza alogenati

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 250 °C
----------------------------------	-------------------

# WP-SC BRASS 10 - Protezione per cavi Boccola terminale



3241065

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241065>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-15.0	27430316
ECLASS-13.0	27430316

### ETIM

ETIM 10.0	EC000519
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# WP-SC BRASS 10 - Protezione per cavi Boccola terminale



3241065

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241065>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	3c0cdcc9-632f-4c96-9a2a-f7124e01ff74

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)