

WP-SC BRASS 45 - Protezione per cavi Boccola terminale



3241071

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241071>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Protezione per cavi Boccola terminale, materiale: Ottone, nichelato, colore: argento, diametro interno: 38 mm

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 3241071 |
| Pezzi/conf. | 20 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 20 Pezzi |
| Codice vendita | AF7DSA |
| Codice prodotto | AF7DSA |
| GTIN | 4046356711937 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 24,34 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 24,34 g |
| Numero tariffa doganale | 74122000 |
| Paese di origine | DE |

WP-SC BRASS 45 - Protezione per cavi Boccola terminale



3241071

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241071>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|-------------------------|
| Tipo di prodotto | Cappuccio di protezione |
|------------------|-------------------------|

Dimensioni

| | |
|----------|-------|
| Diametro | 45 mm |
|----------|-------|

Misure interne

| | |
|------------------|-------|
| Diametro interno | 38 mm |
|------------------|-------|

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------|-------------------|
| Materiale | Ottone, nichelato |
| Sostanze contenute | senza alogenati |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 250 °C |
|----------------------------------|-------------------|

WP-SC BRASS 45 - Protezione per cavi Boccola terminale



3241071

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241071>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27430316 |
| ECLASS-13.0 | 27430316 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000519 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

WP-SC BRASS 45 - Protezione per cavi Boccola terminale



3241071

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241071>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1639b710-391d-406d-81ca-ed860d6cf83e |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,995 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com