WP-SPIRAL PVC C 27 - Guaina di protezione

3240853

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240853

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guaina di protezione, materiale: PVC, spirale: PVC Molla d'acciaio rivestita, resistente ai raggi UV: no, flessibile, grado di protezione: IP68, colore: grigio, diametro interno: 22 mm, Lunghezza totale: 10 m

Dati commerciali

Codice articolo	3240853
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356736794
Peso per pezzo (confezione inclusa)	999,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	999,9 g
Numero tariffa doganale	39173200
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	La lunghezza del tubo di protezione viene misurata a tubo steso; tolleranza di lunghezza ±5 %

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Guaina di protezione
Resistenza alla trazione GRP	100 N

Dimensioni

Misure esterne

Diametro esterno	27 mm

Misure interne

Diametro interno	22 mm

Indicazioni materiale

Materiale	PVC
Materiale Spirale	PVC (Molla d'acciaio rivestita)
Sostanze contenute	senza silicone e cadmio

Cavo / linea

Raggio di piegatura, dinamico	50 mm
Raggio di piegatura, statico	20 mm
Resistenza alla trazione	100 N
Assenza di alogeni	no

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP68
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C
Resistenza ai raggi UV	no
Temperatura intervallo breve	100 °C

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240853

Omologazione marchio VDE

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27430304
ECLASS-15.0	27430304

ETIM

ETIM 10.0	EC001177

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com