

WP-SPIRAL PU C HF 21 - Guaina di protezione



3240859

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240859>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guaina di protezione, materiale: PU, spirale: PUR Molla d'acciaio rivestita, resistente ai raggi UV: no, flessibile, grado di protezione: IP68, colore: blu, classe di infiammabilità secondo UL 94: V2, diametro interno: 16 mm, Lunghezza totale: 10 m

Dati commerciali

Codice articolo	3240859
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356736855
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.520 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	18.600 g
Numero tariffa doganale	39173200
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	La lunghezza del tubo di protezione viene misurata a tubo steso; tolleranza di lunghezza ± 5 %
---------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Guaina di protezione
Resistenza alla trazione GRP	100 N

Dimensioni

Misure esterne

Diametro esterno	21 mm
------------------	-------

Misure interne

Diametro interno	16 mm
------------------	-------

Indicazioni materiale

Materiale	PU
Materiale Spirale	PUR (Molla d'acciaio rivestita)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Sostanze contenute	senza silicone, alogenati e cadmio

Cavo / linea

Raggio di piegatura, dinamico	45 mm
Raggio di piegatura, statico	17 mm
Resistenza alla trazione	100 N
Assenza di alogeni	sì

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP68
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Resistenza ai raggi UV	no
Temperatura intervallo breve	120 °C


WP-SPIRAL PU C HF 21 - Guaina di protezione



3240859

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240859>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240859>



Omologazione marchio VDE

WP-SPIRAL PU C HF 21 - Guaina di protezione



3240859

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240859>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27430304
ECLASS-15.0	27430304

ETIM

ETIM 10.0	EC001177
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---