

# WP-CN BRASS PG16 - Controdado



3241155

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241155>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Controdado, per filettatura Pg16, colore: argento



## I vantaggi

- I controdadi in ottone sono utilizzati per il fissaggio dei raccordi a vite dei tubi di protezione, in caso di fori senza filettatura.

## Dati commerciali

Codice articolo	3241155
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356785617
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,97 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,6 g
Numero tariffa doganale	73181900
Paese di origine	DE

# WP-CN BRASS PG16 - Controdado



3241155

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241155>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Dado piatto
Tipo di filettatura	Pg16

### Dimensioni

Altezza	3 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	Pg16

### Indicazioni materiale

Materiale	Ottone, nichelato
-----------	-------------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 200 °C
----------------------------------	-------------------

# WP-CN BRASS PG16 - Controdado



3241155

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241155>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

### ETIM

ETIM 10.0	EC003608
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	dd0d3270-f1e8-4466-9ea5-a7e4d7183222