

# WP-FS HF IP68 PG11 - Guarnizione piatta



3241182

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241182>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Guarnizione piatta, materiale: Centellen, grado di protezione: IP68, colore: verde, diametro interno: 18,5 mm



## I vantaggi

- Le guarnizioni piatte in Centellen servono a sigillare ermeticamente i raccordi a vite dei tubi di protezione su superfici irregolari
- Grado di protezione IP68
- Resistenza all'olio, tenuta alla polvere e all'acqua, resistenza ai raggi UV, assenza di alogenati, elevata capacità di carico meccanico

## Dati commerciali

Codice articolo	3241182
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356785884
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,556 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,556 g
Numero tariffa doganale	40169300
Paese di origine	DE

# WP-FS HF IP68 PG11 - Guarnizione piatta



3241182

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241182>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Guarnizione
Tipo di filettatura	Pg11

### Dimensioni

Altezza	2 mm
Diametro	22,5 mm
Spessore parete	2 mm

### Misure interne

Diametro interno	18,5 mm
------------------	---------

### Indicazioni materiale

Materiale	Centellen
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP68
Temperatura ambiente (esercizio)	-50 °C ... 200 °C

3241182

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241182>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27430319
ECLASS-15.0	27430319

### ETIM

ETIM 10.0	EC001181
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

3241182

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241182>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
-------------------------------------------	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)