

# WP-SC PA HF 10,0 BK - Protezione per cavi Boccola terminale



3240981

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240981>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Protezione per cavi Boccola terminale, materiale: PA 6, colore: nero, classe di infiammabilità secondo UL 94: V2, diametro interno: 4,3 mm

## Dati commerciali

Codice articolo	3240981
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356710992
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,026 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,026 g
Numero tariffa doganale	39174000
Paese di origine	DE

# WP-SC PA HF 10,0 BK - Protezione per cavi Boccola terminale



3240981

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240981>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cappuccio di protezione
------------------	-------------------------

### Dimensioni

Lunghezza	20 mm
Diametro	10 mm

### Misure interne

Diametro interno	4,3 mm
------------------	--------

### Indicazioni materiale

Materiale	PA 6
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Sostanze contenute	senza alogenati

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 120 °C
----------------------------------	-------------------

# WP-SC PA HF 10,0 BK - Protezione per cavi Boccola terminale



3240981

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240981>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240981>



**UL Recognized**

ID omologazione: E86359



LR

# WP-SC PA HF 10,0 BK - Protezione per cavi Boccola terminale



3240981

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240981>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-15.0	27430316
ECLASS-13.0	27430316

### ETIM

ETIM 10.0	EC000519
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# WP-SC PA HF 10,0 BK - Protezione per cavi Boccola terminale



3240981

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240981>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)