

WP-G PP HF PG11 - Connessione a vite tubo di protezione



3240990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240990>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connessione a vite in PP con filettatura Pg, grado di protezione IP65



Dati commerciali

Codice articolo	3240990
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356711227
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,25 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,64 g
Numero tariffa doganale	39174000
Paese di origine	DE

WP-G PP HF PG11 - Connessione a vite tubo di protezione



3240990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240990>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite tubo di protezione
Applicazione	Connessione a vite per cavo
Tipo di collegamento a vite	Connessione a vite tubo flessibile di protezione
Uscita cavo	diritto
Tipo di filettatura	Pg

Dimensioni

Larghezza	30 mm
Altezza	41 mm
Apertura chiave	24 mm
Apertura chiave montaggio	24 mm 27 mm

Indicazioni materiale

Materiale	PP
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale connessione a vite	PP
Sostanze contenute	senza alogenati

Cavo / linea

Assenza di alogeni	sì
--------------------	----

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	Connessione a vite tubo flessibile di protezione
-----------------------------	--

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-10 °C ... 110 °C

WP-G PP HF PG11 - Connessione a vite tubo di protezione



3240990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240990>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240990>



Omologazione marchio VDE

WP-G PP HF PG11 - Connessione a vite tubo di protezione



3240990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240990>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 10.0	EC001178
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-G PP HF PG11 - Connessione a vite tubo di protezione



3240990

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240990>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com