

# WP-G PP HF M25 - Connessione a vite tubo di protezione



3240999

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240999>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connessione a vite in PP con filettatura metrica, grado di protezione IP65



## Dati commerciali

Codice articolo	3240999
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356711319
Peso per pezzo (confezione inclusa)	24,08 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	24,08 g
Numero tariffa doganale	39174000
Paese di origine	DE

# WP-G PP HF M25 - Connessione a vite tubo di protezione



3240999

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240999>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite tubo di protezione
Applicazione	Connessione a vite per cavo
Tipo di collegamento a vite	Connessione a vite tubo flessibile di protezione
Uscita cavo	diritto
Tipo di filettatura	metrico

### Dimensioni

Larghezza	44 mm
Altezza	50 mm
Apertura chiave	36 mm
Apertura chiave montaggio	36 mm 40 mm

### Indicazioni materiale

Materiale	PP
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale connessione a vite	PP
Sostanze contenute	senza alogenati

### Cavo / linea

Assenza di alogeni	sì
--------------------	----

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	Connessione a vite tubo flessibile di protezione
-----------------------------	--

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-10 °C ... 110 °C


# WP-G PP HF M25 - Connessione a vite tubo di protezione



3240999

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240999>

## Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240999>



Omologazione marchio VDE

# WP-G PP HF M25 - Connessione a vite tubo di protezione



3240999

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240999>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-15.0	27430311
ECLASS-13.0	27430311

### ETIM

ETIM 10.0	EC001178
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# WP-G PP HF M25 - Connessione a vite tubo di protezione



3240999

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240999>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)