

WP-G BRASS IP65 PG16 - Connessione a vite tubo di protezione



3241054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241054>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite in ottone con filettatura Pg, grado di protezione IP65

Dati commerciali

Codice articolo	3241054
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356712040
Peso per pezzo (confezione inclusa)	39,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	38,28 g
Numero tariffa doganale	74122000
Paese di origine	DE

WP-G BRASS IP65 PG16 - Connessione a vite tubo di protezione



3241054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241054>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite tubo di protezione
Tipo di collegamento a vite	Connessione a vite tubo flessibile di protezione
Uscita cavo	diritto
Tipo di filettatura	Pg

Dimensioni

Larghezza	31 mm
Altezza	30 mm
Lunghezza	30 mm
Apertura chiave	27 mm
Apertura chiave montaggio	27 mm 29 mm

Misure esterne

Diametro esterno	21 mm
------------------	-------

Misure interne

Diametro interno	15,5 mm
------------------	---------

Indicazioni materiale

Materiale	Ottone, nichelato
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato
Sostanze contenute	senza alogenati

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	Connessione a vite tubo flessibile di protezione
-----------------------------	--

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

WP-G BRASS IP65 PG16 - Connessione a vite tubo di protezione



3241054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241054>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241054>



Omologazione marchio VDE

WP-G BRASS IP65 PG16 - Connessione a vite tubo di protezione



3241054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241054>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27430310
ECLASS-15.0	27430310

ETIM

ETIM 10.0	EC001180
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-G BRASS IP65 PG16 - Connessione a vite tubo di protezione



3241054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241054>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	c794d5d6-b469-4934-aea7-c0ba628edcf3

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com