

# WP-SC BRASS WP PVC 17 - Protezione per cavi

## Boccola terminale



3241074

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241074>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Boccole terminali come protezione del cavo, in ottone, per WP-STEEL PVC C



### Dati commerciali

Codice articolo	3241074
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356712170
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,85 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3,202 g
Numero tariffa doganale	74122000
Paese di origine	DE

# WP-SC BRASS WP PVC 17 - Protezione per cavi

## Boccola terminale



3241074

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241074>

### Dati tecnici

#### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cappuccio di protezione
------------------	-------------------------

#### Dimensioni

Diametro	17 mm
----------	-------

#### Misure interne

Diametro interno	11,5 mm
------------------	---------

#### Indicazioni materiale

Materiale	Ottone
Sostanze contenute	senza alogenati

#### Condizioni ambientali e della vita elettrica

##### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 250 °C
----------------------------------	-------------------

# WP-SC BRASS WP PVC 17 - Protezione per cavi

## Boccola terminale



3241074

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241074>

### Classifiche

#### ECLASS

ECLASS-15.0	27430316
ECLASS-13.0	27430316

#### ETIM

ETIM 10.0	EC000519
-----------	----------

#### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# WP-SC BRASS WP PVC 17 - Protezione per cavi

## Boccola terminale



3241074

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241074>

### Environmental product compliance

#### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

#### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

#### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	3d220a7c-c42d-44c9-be73-d765ebd0a84a

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)