

FBRN 10-4 N - 固定ブリッジ



3001624

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3001624>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

固定ブリッジ、ピッチ: 4.2 mm、極数: 10、色: 銀



販売用データ

アイテム番号	3001624
梱包単位	10 pc
最低注文数	10 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BE1Z2X
カタログのページ	ページ 458 (C-1-2019)
GTIN	4017918107192
1個あたりの重量 (梱包を含む)	3.89 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	3.89 g
関税率	85369095
生産国	PL

FBRN 10-4 N - 固定ブリッジ



3001624

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3001624>

技術データ

製品特性

製品ライン	ねじブリッジ
極数	10
ピッチ	4.2 mm

寸法

ピッチ	4.2 mm
-----	--------

材料仕様

色	銀
部材	Cu
絶縁材質	PA

取付け

取付けタイプ	ネジ取付け
--------	-------

FBRN 10-4 N - 固定ブリッジ



3001624

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3001624>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBRN 10-4 N - 固定ブリッジ

3001624

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3001624>



Environmental product compliance

China RoHS	環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-e 閾値を超える有害物質はありません
------------	---

FBRN 10-4 N - 固定ブリッジ

3001624

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3001624>



アクセサリ

CUTFOX FB - 切断工具、自動切断機

1205985

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1205985>



片手式ブリッジカッター、固定ブリッジFBI 10-6、FBI 10-8、FBI 10-10、FBI 10-12用

Phoenix Contact 2023 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp