

WP-FS HF IP68 PG29 - Guarnizione piatta



3241185

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241185>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Guarnizione piatta, materiale: Centellen, grado di protezione: IP68, colore: verde, diametro interno: 35 mm



I vantaggi

- Le guarnizioni piatte in Centellen servono a sigillare ermeticamente i raccordi a vite dei tubi di protezione su superfici irregolari
- Grado di protezione IP68
- Resistenza all'olio, tenuta alla polvere e all'acqua, resistenza ai raggi UV, assenza di alogenati, elevata capacità di carico meccanico

Dati commerciali

Codice articolo	3241185
Pezzi/conf.	25 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	25 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356785914
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3 g
Numero tariffa doganale	40169300
Paese di origine	DE

WP-FS HF IP68 PG29 - Guarnizione piatta



3241185

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241185>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Guarnizione
Tipo di filettatura	Pg29

Dimensioni

Altezza	2,5 mm
Diametro	43 mm
Spessore parete	2,5 mm

Misure interne

Diametro interno	35 mm
------------------	-------

Indicazioni materiale

Materiale	Centellen
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP68
Temperatura ambiente (esercizio)	-50 °C ... 200 °C

WP-FS HF IP68 PG29 - Guarnizione piatta



3241185

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241185>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27430319
ECLASS-15.0	27430319

ETIM

ETIM 10.0	EC001181
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

3241185

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241185>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com