

C-PCEI 2,5/2 - Capocorda

3241216

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241216>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponicello a pettine, blu, 1,5-2,5 mm², L1=L12 mm, con anello in rame inserito, per crimpaggio di isolamento

I vantaggi

- "Easy Entry" inserimento semplice e sicuro dei conduttori
- Assenza di alogeni
- Stagnato elettroliticamente
- Mediante l'anello in rame (crimpaggio dell'isolamento) integrato è possibile aumentare notevolmente la capacità di carico meccanico del collegamento

Dati commerciali

Codice articolo	3241216
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BH3461
Codice prodotto	BH3461
GTIN	4046356826211
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,15 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,15 g
Numero tariffa doganale	74152900
Paese di origine	TW

C-PCI 2,5/2 - Capocorda

3241216

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241216>




Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore
Caratteristica di prodotto	Senza alogenati
	con sistema "Easy Entry"
	Brasato
	PA isolato

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza anelli	21,5 mm
Lunghezza collare isolante	11 mm
Lunghezza zona di contatto	10,5 mm
Spessore materiale min.	0,8 mm
Misure interne collare isolante	4,5 mm

Misure interne

Diametro interno	1,9 mm
------------------	--------

Indicazioni materiale

Colore	blu (RAL 5015)
Materiale	Rame
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Rivestimento	stagnata
Materiale isolante	PA
Sostanze contenute	senza alogenati

Caratteristiche meccaniche

Dati tecnici

Lunghezza anelli	21,5 mm
------------------	---------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 105 °C
----------------------------------	-------------------

C-PCEI 2,5/2 - Capocorda

3241216

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241216>



Disegni

Disegno quotato



C-PCEI 2,5/2 - Capocorda

3241216

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241216>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 10.0	EC001052
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,027 kg CO2e
---------	---------------