

FBI 10- 8 - Vaste brug

0203263

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0203263>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht.

Vaste brug, rastermaat: 8 mm, aantal polen: 10, kleur: zilverkleurig



Commerciële gegevens

Artikelnummer	0203263
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE1Z2X
Productcode	BE1Z2X
Cataloguspagina	Pagina 460 (C-1-2019)
GTIN	4017918099053
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	25,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	25 g
Douanetariefnummer	85369095
Land van herkomst	CN

FBI 10- 8 - Vaste brug



0203263

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0203263>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Schroefbare brug
aantal polen	10
Rastermaat	8 mm

Afmetingen

Rastermaat	8 mm
------------	------

Materiaal

kleur	zilverkleurig
materiaal	Koper
Isolatiemateriaal	PA

Montage

montagetechniek	schroefmontage
-----------------	----------------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 8.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBI 10- 8 - Vaste brug

0203263

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0203263>



Environmental product compliance

China RoHS	Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
	Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

FBI 10- 8 - Vaste brug

0203263

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0203263>



Toebehoren

CUTFOX FB - Snijgereedschap

1205985

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205985>



Brugschaar, voor vaste bruggen FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12

Phoenix Contact 2023 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl