

FBRN 10-4 N - Vaste brug

3001624

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3001624>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht.

Vaste brug, rastermaat: 4,2 mm, aantal polen: 10, kleur: zilverkleurig



Commerciële gegevens

| | |
|---|-----------------------|
| Artikelnummer | 3001624 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BE1Z2X |
| Productcode | BE1Z2X |
| Cataloguspagina | Pagina 458 (C-1-2019) |
| GTIN | 4017918107192 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3,89 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3,89 g |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| Land van herkomst | PL |

FBRN 10-4 N - Vaste brug

3001624

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3001624>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

| | |
|--------------|------------------|
| Producttype | Schroefbare brug |
| aantal polen | 10 |
| Rastermaat | 4,2 mm |

Afmetingen

| | |
|------------|--------|
| Rastermaat | 4,2 mm |
|------------|--------|

Materiaal

| | |
|-------------------|---------------|
| kleur | zilverkleurig |
| materiaal | Cu |
| Isolatiemateriaal | PA |

Montage

| | |
|-----------------|----------------|
| montagetechniek | schroefmontage |
|-----------------|----------------|

FBRN 10-4 N - Vaste brug



3001624

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3001624>

Classificaties

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141140 |
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

FBRN 10-4 N - Vaste brug

3001624

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3001624>



Environmental product compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e |
| | Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden |

FBRN 10-4 N - Vaste brug

3001624

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3001624>



Toebehoren

CUTFOX FB - Snijgereedschap

1205985

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205985>



Brugschaar, voor vaste bruggen FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12

Phoenix Contact 2023 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl