

TOOL-CASE BASIC - Gereedschapskoffer



1212428

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212428>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Gereedschapskoffer, voorzien van: kabelschaar, zijknijptang, combi- en punttang, striptang, ontmantelgereedschap, perstangen, schroevendraaier, schakelkastsleutel, set voorbeelden, doos met adereindhulzen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212428
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3511
Productcode	BH3511
GTIN	4046356514613
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	6.768 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	6.768 g
Douanetariefnummer	82060000
Land van herkomst	DE

TOOL-CASE BASIC - Gereedschapskoffer

1212428

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212428>



Set bestaat uit

SAMPLE-TOOL-CASE - Gereedschapskoffer

1208319

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208319>



Gereedschapskoffer, leeg, met elastieken banden voor het vastklemmen van gereedschap

CRIMPFOX 10S - Perstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212045>



Perstang, voor adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4, 0,14 mm² ... 10 mm², gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer

TOOL-CASE BASIC - Gereedschapskoffer



1212428

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212428>

CRIMPFOX-RCI 6 - Perstang

1212057

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212057>



Crimptang voor geïsoleerde kabelschoenen, 0,5 mm² ... 6,0 mm² (rood, blauw, geel), ovale crimp, symmetrisch

CUTFOX 18 - Kabelschaar

1212129

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212129>



Kabelschaar, Kabelschaar, gebogen, voor koper en aluminium tot een diameter van 18 mm (t/m 50 mm²)

TOOL-CASE BASIC - Gereedschapskoffer



1212428

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212428>

CUTFOX-S VDE - Zijknijptang

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212207>



Zijknijptang voor harde (pianodraad) en zachte draden, getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

UNIFOX-C VDE - Combinatietang

1212202

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212202>



Combinatietang, bek versprongen getand, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC getest, grootte: 180 mm

TOOL-CASE BASIC - Gereedschapskoffer



1212428

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212428>

UNIFOX-P VDE - Punttang

1212204

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212204>



Punttang met snijvlak, bek getand, getest volgens VDE 1000 V AC/
1500 V DC

WIREFOX 10 - Stripgereedschap

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212150>



Stripgereedschap, voor kabels en aders van 0,02 - 10 mm², zelfjusterend,
striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm² soepel / 1,5 mm² massief,
verwisselbaar stripmes

TOOL-CASE BASIC - Gereedschapskoffer

1212428

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212428>



WIREFOX-D 11 - Stripgereedschap

1212160

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212160>



Stripgereedschap, voor het ontmantelen van meeraderige signaal-, besturings- en glasvezelkabels met Ø 2,5 - 11 mm, isolatiedikte tot 1 mm

WIREFOX-D 40 - Stripgereedschap

1212161

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212161>



Stripgereedschap, voor het ontmantelen van kabels met 4,5 mm - 40 mm-Ø, isolatiedikte tot 4,5 mm, zwenkbare meter voor ronde, langwerpige en spiraalvormige sneden

TOOL-CASE BASIC - Gereedschapskoffer



1212428

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212428>

SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1204504>



Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1204517>



Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

TOOL-CASE BASIC - Gereedschapskoffer



1212428

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212428>

SZF 2-0,8X4,0 - Schroevendraaier

1204520

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1204520>



Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,8 x 4,0 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

SZF 3-1,0X5,5 - Schroevendraaier

1206612

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1206612>



Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 1,0 x 5,5 x 150 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

TOOL-CASE BASIC - Gereedschapskoffer



1212428

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212428>

SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205037>



Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 0,4 x 2,5 x 80 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

SZS 0,5X3,0 VDE - Schroevendraaier

1207404

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1207404>



Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 0,5 x 3,0 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

TOOL-CASE BASIC - Gereedschapskoffer



1212428

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212428>

SZS 1,0X4,0 VDE - Schroevendraaier

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205066>



Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

SZS 1,0X6,5 VDE - Schroevendraaier

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205079>



Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 1,0 x 6,5 x 150 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

TOOL-CASE BASIC - Gereedschapskoffer



1212428

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212428>

SZK PH1 VDE - Schroevendraaier

1205150

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205150>



Schroevendraaier, kruiskop PH, VDE-geïsoleerd, afmetingen: PH 1 x 80 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

SZK PH2 VDE - Schroevendraaier

1205163

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205163>



Schroevendraaier, kruiskop PH, VDE-geïsoleerd, afmetingen: PH 2 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

TOOL-CASE BASIC - Gereedschapskoffer



1212428

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212428>

SZK PZ1 VDE - Schroevendraaier

1206450

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1206450>



Schroevendraaier, kruiskop PZ, VDE-geïsoleerd, afmetingen: PZ 1 x 80 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier

1206463

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1206463>



Schroevendraaier, kruiskop PZ, VDE-geïsoleerd, afmetingen: PZ 2 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

TOOL-CASE BASIC - Gereedschapskoffer



1212428

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212428>

USS 4 - Schakelkastsleutel

1203149

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1203149>



Schakelkastsleutel, van metaal, voor alle gangbare schakelkasten

SAMPLE-TOOL-CASE-CABLE-SET - Monsterset

1208335

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208335>



Monsterset gereedschap

TOOL-CASE BASIC - Gereedschapskoffer



1212428

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212428>

AI SORTI BOX RD - Assortimentsdoos

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3202960>



Assortimentsdoos, voorzien van adereindhulzen volgens DIN 46228-4: 1990-09, elk 50 stuks AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 stuks AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

TOOL-CASE BASIC - Gereedschapskoffer



1212428

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212428>

Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype

Gereedschapset

verpakkingsmethode

Koffer

Afmetingen

Breedte

475 mm

Hoogte

110 mm

lengte

425 mm

Materiaal

Kleur

meerkleurig

TOOL-CASE BASIC - Gereedschapskoffer



1212428

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212428>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21045003
ECLASS-15.0	21045003

ETIM

ETIM 9.0	EC000149
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

1212428

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212428>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl