

# URTK/S GEHAEUSE - Morsetto sezionatore per conv. misura



5026869

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5026869>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodia vuota da affiancare



Figura attualmente non disponibile

## Dati commerciali

Codice articolo	5026869
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	ACEPAA
Codice prodotto	ACEPAA
GTIN	4017918245627
Peso per pezzo (confezione inclusa)	8,634 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,37 g
Numero tariffa doganale	85472000
Paese di origine	CN

# URTK/S GEHAEUSE - Morsetto sezionatore per conv. misura



5026869

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5026869>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia
Famiglia di prodotti	Plastic

### Dati di collegamento

#### Connessione capocorda

Sezione AWG	(convertito secondo IEC)
-------------	--------------------------

### Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio (RAL 7042)
Colore della custodia	grigio
Materiale	PA
Insero materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Inflammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)	superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)	superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)	superata

# URTK/S GEHAEUSE - Morsetto sezionatore per conv. misura



5026869

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5026869>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-15.0

27250190

### ETIM

ETIM 10.0

EC000437

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261500

# URTK/S GEHAEUSE - Morsetto sezionatore per conv. misura



5026869

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5026869>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)