

BMKD 20X 8 YE - Foglio con etichette per stampante a matrice




5031692

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5031692>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Foglio con etichette per stampante a matrice, Foglio, yellow (RAL 1018), in bianco, siglabile con: stampante a matrice, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10000, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm



Dati commerciali

Codice articolo	5031692
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BG2414
Codice prodotto	BG2414
GTIN	4017918095529
Peso per pezzo (confezione inclusa)	712,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,09 g
Numero tariffa doganale	39199080
Paese di origine	BE

BMKD 20X 8 YE - Foglio con etichette per stampante a matrice



5031692

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5031692>

Dati tecnici

Note

Note generali	siglabile con CMS
---------------	-------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per dispositivi
------------------	---------------------------

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	10000
Tecnologia di siglatura	Trasferimento termico

Dimensioni

Larghezza	20,00 mm
Altezza	8,00 mm
Profondità	0,23 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	20 mm
Altezza del campo di testo	8 mm

Indicazioni materiale

Colore	giallo (RAL 1018)
Materiale	Poliestere
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale, elemento base	Poliestere

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
--------------------	---

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

BMKD 20X 8 YE - Foglio con etichette per stampante a matrice




5031692

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5031692>

Disegni

Disegno quotato



BMKD 20X 8 YE - Foglio con etichette per stampante a matrice



5031692

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5031692>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

BMKD 20X 8 YE - Foglio con etichette per stampante a matrice



5031692

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5031692>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com