

# TSD-M 3NM - Destornillador dinamométrico



1212225

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212225>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Destornillador dinamométrico, precisión según EN ISO 6789, ajustable de 1,2 - 3 Nm



## Sus ventajas

- Los taladros atornilladores dinamométricos TSD-M... se pueden ajustar fácilmente al par de giro necesario de 1,2 Nm ... 3,0 Nm
- Taladro atornillador dinamométrico con alojamiento hexagonal de conexión rápida
- Taladro atornillador dinamométrico de alta precisión y ajuste fino según EN ISO 6789

## Datos comerciales

Código de artículo	1212225
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de producto	BH314A
Página del catálogo	Página 453 (C-3-2019)
GTIN	4046356455565
Peso por unidad (incluido el embalaje)	190 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	179 g
Número de tarifa arancelaria	82054000
País de origen	CZ

# TSD-M 3NM - Destornillador dinamométrico



1212225

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212225>

## Datos técnicos

### Notas

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

### Propiedades del artículo

Tipo de producto

Herramienta dinamométrica

### Datos de conexión

Ámbito del par de apriete

1,2 Nm ... 3 Nm 6 %

Salida

Hexágono exterior

### Dimensiones

Anchura

36,5 mm

Ancho de hoja

0 mm

Altura

36,5 mm

Longitud

150 mm

Espesor de hoja

0 mm

### Datos del material

Color

negro

# TSD-M 3NM - Destornillador dinamométrico



1212225

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212225>

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212225>



**EAC**

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

# TSD-M 3NM - Destornillador dinamométrico



1212225

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212225>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0

21040417

### ETIM

ETIM 9.0

EC002132

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

27111700

# TSD-M 3NM - Destornillador dinamométrico



1212225

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212225>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00

[info@phoenixcontact.com](mailto:info@phoenixcontact.com)