

CUTFOX-LB VDE - Herramienta cortacables



1212527

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212527>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cortador de cables, para barras colectoras laminadas/cinta de láminas, también para cobre y aluminio hasta 50 mm², comprobado según VDE 1000 V AC/1500 V DC

Sus ventajas

- Corte sin rebabas ni aplastamiento
- Acero especial para herramientas, para un uso duradero
- Articulación de tornillo ajustable
- Comprobado por VDE
- Empuñaduras ergonómicas de dos componentes, para trabajar sin peligro de resbalamiento ni fatiga

Datos comerciales

Código de artículo	1212527
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de producto	BH311S
GTIN	4046356589550
Peso por unidad (incluido el embalaje)	324 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	317,2 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	DE

1212527

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212527>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta de corte
Aplicación	Aluminio
	Cobre
	Barras colectoras laminadas/cinta laminada
Característica del producto	Superficie de corte dentada
	Transmisión por palanca optimizada
	Filo templado
	Corte sin aplastamiento
	Empuñadura ergonómica de dos componentes
	Articulación atornillada reajutable comprobado por VDE

Dimensiones

Longitud	210 mm
Diámetro	25 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	≤ 25 mm
-------------------	---------

Datos del material

Color	multicolor (RAL -)
-------	--------------------

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	≤ 25,00 mm
-----------------------------	------------

Normas y especificaciones

Comprobaciones	DIN EN 60900 (VDE 0682 PARTE 201)
	DIN ISO 5746

CUTFOX-LB VDE - Herramienta cortacables



1212527

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212527>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212527>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40052526

CUTFOX-LB VDE - Herramienta cortacables



1212527

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212527>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21044701
ECLASS-15.0	21044701

ETIM

ETIM 10.0	EC000142
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CUTFOX-LB VDE - Herramienta cortacables



1212527

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212527>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg

5,367 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00

info@phoenixcontact.com