

D-UK 5-TWIN - Tampa terminal



1923034

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1923034>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Tampa terminal, largura: 2 mm, altura: 50 mm, cor: cinza



Dados comerciais

| | |
|--|-----------------------|
| Código | 1923034 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Chave comercial | BE1Z |
| Chave de produto | BE1Z1X |
| Página de catálogo | Página 466 (C-1-2019) |
| GTIN | 4017918052430 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 3,446 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 3,382 g |
| País de origem | DE |

D-UK 5-TWIN - Tampa terminal



1923034

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1923034>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo de produto | Tampa terminal |
|-----------------|----------------|

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

| | |
|---|--|
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |

Dados de material

| | |
|--|-------|
| Cor | cinza |
| Material | PA |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |

Medidas

| | |
|--------------|-------|
| Largura | 2 mm |
| Altura | 50 mm |
| Profundidade | 36 mm |

D-UK 5-TWIN - Tampa terminal



1923034

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1923034>

Classificações

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141133 |
| ECLASS-12.0 | 27141133 |
| ECLASS-13.0 | 27250301 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

D-UK 5-TWIN - Tampa terminal



1923034

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1923034>

Environmental product compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e |
| | Sem substâncias perigosas acima dos valores limite |

Phoenix Contact 2023 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br