

EMLP 32 (38X14) - Plastmärkning med hål



0822291

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0822291>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Plastmärkning med hål, Kort, vit, utan text, kan märkas med: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 6, textfältets höjd: 14 mm, textfältets bredd: 38 mm

Fördelar

- Kan graveras med P1 ENGRAVING UNIT
- Märks enkelt med CMS-P1-PLOTTER
- Högvärdigt utseende
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLP ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
- Hög beständighet mot kemisk och mekanisk påverkan
- För märkning av komponenter, apparater och knappar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0822291
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2411
Produktnyckel	BG2411
GTIN	4046356318334
Vikt per styck (inklusive förpackning)	20 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	20 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

EMLP 32 (38X14) - Plastmärkning med hål



0822291

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0822291>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Gerätemarker
Märkning	
Antal enskilda skyltar	6
Antal skyltar per rad	2
Identifieringsteknik	Plotter

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

Styrka klister	50 µm
Klister	Akrylat
Färg	vit (RAL 9010)
Material	TRANSPLY-ABS
Materialets innehåll	silikonfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Drifttemperatur	-20 °C ... 80 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	4 °C ... 38 °C
Rekommenderade lagerförhållanden	20 °C/50 % relativ luftfuktighet. Förvaring i originalförpackningen rekommenderas.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	20 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	12 månader

Mått

Bredd	38 mm
Längd	50 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

EMLP 32 (38X14) - Plastmärkning med hål



0822291

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0822291>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLP 32 (38X14) - Plastmärkning med hål



0822291

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0822291>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com