

SF-THEX 10-200 - Skruvmejsel



1212644

E-nummer: 1660407

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212644>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



T-grepp skruvmejsel, för insexskruvar, sexkant (med fas), storlek: Hex 10 x 200 mm, ergonomiskt format grepp, matt förkromade

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212644
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH3147
Produktnyckel	BH3147
GTIN	4046356662727
Vikt per styck (inklusive förpackning)	216,39 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	216,39 g
Tullnummer	82054000
Ursprungsland	CZ

SF-THEX 10-200 - Skruvmejsel

1212644

E-nummer: 1660407

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212644>



Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"
---------------------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Hylsnyckel
------------	------------

Mått

Längd	244 mm
Nyckelbredd	10 mm
Nyckelbredd montering	10 mm

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005)
Material	Stål med plastgrepp

SF-THEX 10-200 - Skruvmejsel

1212644

E-nummer: 1660407

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212644>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212644>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-THEX 10-200 - Skruvmejsel



1212644

E-nummer: 1660407

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212644>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21040410
ECLASS-15.0	21040410

ETIM

ETIM 9.0	EC002154
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SF-THEX 10-200 - Skruvmejsel



1212644

E-nummer: 1660407

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212644>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet

Ej tillämplig, EEE), får inte användas i EEE

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com