

D-UK 5-TWIN - Ändplatta



1923034

E-nummer: 2911310

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923034>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Ändplatta, bredd: 2 mm, höjd: 50 mm, färg: grå



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1923034
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE1Z1X
Produktnyckel	BE1Z1X
Katalogsida	Sida 466 (C-1-2019)
GTIN	4017918052430
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3,446 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,382 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

D-UK 5-TWIN - Ändplatta



1923034

E-nummer: 2911310

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923034>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ändplatta
------------	-----------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Materialuppgifter

Färg	grå
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2

Mått

Bredd	2 mm
Höjd	50 mm
Djup	36 mm

D-UK 5-TWIN - Ändplatta



1923034

E-nummer: 2911310

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923034>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141133
ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

D-UK 5-TWIN - Ändplatta

1923034

E-nummer: 2911310

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1923034>



Environmental product compliance

China RoHS

Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e

Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Phoenix Contact 2023 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com