

EB 3-10 - Insticksbrygga


0203328

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0203328>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Insticksbrygga, delning: 10 mm, poltal: 3, färg: grå



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0203328
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE1Z2X
Produktnyckel	BE1Z2X
Katalogsida	Sida 344 (CL-2009)
GTIN	4017918098339
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,27 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,86 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

EB 3-10 - Insticksbrygga

0203328

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0203328>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Insticksbrygga
Poltal	3
Delning	10 mm

Mått

Delning	10 mm
---------	-------

Materialuppgifter

Färg	grå
Material	Koppar
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsmaterial	PA

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringssätt	Skruvmontering
----------------	----------------

EB 3-10 - Insticksbrygga

0203328

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0203328>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EB 3-10 - Insticksbrygga

0203328

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0203328>



Environmental product compliance

China RoHS

Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e

Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Phoenix Contact 2023 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com