

WT-BASE LS HF 6 BK - 結束バンドベース



3240709

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240709>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。

Cable tie base, for cable ties up to 6 mm wide, self-adhesive (rubber) and screwable, 5 mm fixing hole, 4-sided cable tie feed-through



販売用データ

アイテム番号	3240709
梱包単位	100 pc
最低注文数	100 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BE713Z
GTIN	4046356703963
1個あたりの重量 (梱包を含む)	1.7 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	1.697 g
関税率	39269097
生産国	HR

3240709

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240709>

技術データ

製品特性

製品の種類	ケーブルタイ
導体張力GRP	180 N

寸法

幅	27 mm
高さ	6.5 mm
長さ	27 mm
穴径	5 mm

寸法

幅（内側）	6 mm
-------	------

材料仕様

色	黒 (RAL 9005)
部材	ABS
UL94難燃性クラス	HB
コンポーネント	シリコンおよびハロゲンフリー

ケーブル/ライン

導体張力	180 N
------	-------

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 60 °C
周囲温度（配線時）	15 °C ... 40 °C

取付け

取付けタイプ	ネジ取付け
	シール式

WT-BASE LS HF 6 BK - 結束バンドベース



3240709

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240709>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-15.0	23159090

ETIM

ETIM 10.0	EC011571
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WT-BASE LS HF 6 BK - 結束バンドベース



3240709

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3240709>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
---------------	----------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	制限値以上の有害物質がない

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし
------------------------------	------------------

Phoenix Contact 2026 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp