

TOOL-BAG - Gereedschapset

1212504

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212504>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Gereedschapstas, met laptop- en documentenvak, gevuld met: kabelschaar, zijknijptang, striptang, stripgereedschap, krimpgereedschapsset, combinatie-, punt-, waterpomptang, VDE-schroevendraaier sleufkop: 0,4 x 2,5/0,5 x 3,0/1,0 x 4,0/1,0 x 6,5 kruiskop: PHO/PH1/PH2 schakelkastsleutel, spanningstester, adereindhulzenbox, mes, meetlint, gereedschapstas

Uw voordelen

- Universele gereedschapsets, met knip-, strip-, krimp- en testgereedschap uit het gereedschapprogramma TOOL fox
- Robuuste en duurzame gereedschapstassen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212504
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3521
Productcode	BH3521
GTIN	4046356528405
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	7.600 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	7.600 g
Douanetariefnummer	82060000
Land van herkomst	DE

TOOL-BAG - Gereedschapset



1212504

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212504>

Set bestaat uit

CUTFOX 25 VDE - Kabelschaar

1212127

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212127>



Kabelschaar, precisie-snijvlak met macrovertanding, voor koper en aluminium t/m 70 mm², getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

CUTFOX-S VDE - Zijknijptang

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212207>



Zijknijptang voor harde (pianodraad) en zachte draden, getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

TOOL-BAG - Gereedschapset

1212504

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212504>



WIREFOX 10 - Stripgereedschap

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212150>



Stripgereedschap, voor kabels en aders van 0,02 - 10 mm², zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm² soepel / 1,5 mm² massief, verwisselbaar stripmes

WIREFOX-D 40 - Stripgereedschap

1212161

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212161>



Stripgereedschap, voor het ontmantelen van kabels met 4,5 mm - 40 mm-Ø, isolatiedikte tot 4,5 mm, zwenkbare meter voor ronde, langwerpige en spiraalvormige sneden

TOOL-BAG - Gereedschapset

1212504

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212504>



CRIMPFOX-M SET - Krimptangenset

1212093

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212093>



Krimptangenset, bestaande uit CRIMPFOX-M (tang) en persprofielen voor geïsoleerde kabelschoenen 0,5 ... 2,5 mm² (1212074), niet-geïsoleerde buiskabelschoenen 0,5 ... 6 mm² (1212079) en adereindhulzen 0,25 ... 10 mm² (1212080) en 16/25 mm² (1212081)

UNIFOX-C VDE - Combinatietang

1212202

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212202>



Combinatietang, bek versprongen getand, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC getest, grootte: 180 mm

TOOL-BAG - Gereedschapset

1212504

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212504>



UNIFOX-P VDE - Punttang

1212204

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212204>



Punttang met snijvlak, bek getand, getest volgens VDE 1000 V AC/
1500 V DC

UNIFOX-WP - Waterpomptang

1212365

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212365>



Waterpomptang, met doorgestoken profiel, dubbel getande bek, volgens
VDE ISO 8976

TOOL-BAG - Gereedschapset



1212504

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212504>

SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205037>



Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 0,4 x 2,5 x 80 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

SZS 0,5X3,0 VDE - Schroevendraaier

1207404

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1207404>



Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 0,5 x 3,0 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

TOOL-BAG - Gereedschapset



1212504

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212504>

SZS 1,0X4,0 VDE - Schroevendraaier

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205066>



Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

SZS 1,0X6,5 VDE - Schroevendraaier

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205079>



Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 1,0 x 6,5 x 150 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

TOOL-BAG - Gereedschapset



1212504

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212504>

SZK PH0 VDE - Schroevendraaier

1205147

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205147>



Schroevendraaier, kruiskop PH, VDE-geïsoleerd, afmetingen: PH 0 x 80 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

SZK PH1 VDE - Schroevendraaier

1205150

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205150>



Schroevendraaier, kruiskop PH, VDE-geïsoleerd, afmetingen: PH 1 x 80 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

TOOL-BAG - Gereedschapset

1212504

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212504>



SZK PH2 VDE - Schroevendraaier

1205163

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205163>



Schroevendraaier, kruiskop PH, VDE-geïsoleerd, afmetingen: PH 2 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

DUSPOL EXPERT - Spanningstester

1209091

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1209091>



Spanningstester, voor gelijk- en wisselspanningen van 12 V tot 1000 V AC / 1000 V DC, IP65

TOOL-BAG - Gereedschapset

1212504

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212504>



USS 4 - Schakelkastsleutel

1203149

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1203149>



Schakelkastsleutel, van metaal, voor alle gangbare schakelkasten

AI SORTI BOX RD - Assortimentsdoos

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3202960>



Assortimentsdoos, voorzien van adereindhulzen volgens DIN 46228-4: 1990-09, elk 50 stuks AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 stuks AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

TOOL-BAG - Gereedschapset

1212504

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212504>



TOOL-BAG EMPTY - Gereedschapstas, leeg

1212500

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212500>



Gereedschaptas, met documenten- en laptopvak, leeg

MEASURING TAPE 5M I/M - Meetapparaat

1200304

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1200304>



Meetlint, met automatisch oprolmechanisme en vergrendeling, meetlat: inch/metrisch, lengte: 5 m

TOOL-BAG - Gereedschapset

1212504

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212504>



Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

verpakkingsmethode

Tas

Afmetingen

Breedte

225 mm

Hoogte

340 mm

diepte

225 mm

lengte

410 mm

Materiaal

Kleur

zwart (RAL 9005)

TOOL-BAG - Gereedschapset

1212504

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212504>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21045003
ECLASS-15.0	21045003

ETIM

ETIM 10.0	EC000149
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl