

# ZB 6,LGS:GROSSBUCHSTABEN U - Tira de cinta Zack



1051058:U

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1051058:U>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tira Zack, rotulación longitudinal con la letra mayúscula: U, blanco, para ancho de borne: 6,2 mm, clase de montaje: enclavar

## Datos comerciales

Código de artículo	1051058:U
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de producto	BG2122
GTIN	4017918487928
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,56 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,273 g
Número de tarifa arancelaria	49119900
País de origen	DE

1051058:U

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1051058:U>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de bornes rotulado
Paso	6,2 mm
Ejecución	alto

### Rotulación

Impresión	U
-----------	---

### Montaje

Tipo de montaje	enclavar
-----------------	----------

### Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad)
---------------------------	---

#### Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

### Dimensiones

Anchura	6 mm
Paso	6,2 mm

#### Campo de texto

Anchura del campo de texto	6,15 mm
Altura del campo de texto	10,50 mm

### Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

# ZB 6,LGS:GROSSBUCHSTABEN U - Tira de cinta Zack



1051058:U

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1051058:U>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0

27281101

### ETIM

ETIM 9.0

EC000761

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00

[info@phoenixcontact.com](mailto:info@phoenixcontact.com)