

CRIMPFOX 4 IN 1 - Herramienta multifunción



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1200101>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Herramienta para procesar punteras según DIN 46228-4 0,5 mm² hasta 2,5 mm² equipada con bloqueo forzado, cargador, unidad de corte, pelado, trenzado y engarce.

Sus ventajas

- Robusta y duradera mediante el uso de plásticos resistentes y metales bonificados
- Pinza de crimpado multifuncional para procesar bandas de manguitos según DIN 46228-4
- El bloqueo forzoso integrado garantiza un prensado con un nivel de calidad permanentemente alto
- Hasta un 30 % de ahorro de tiempo, puesto que los pasos de proceso necesarios para la confección de cables solo pueden ejecutarse con una herramienta
- Los desarrollos de proceso visualizados directamente en la pinza facilitan el manejo

Datos comerciales

Código de artículo	1200101
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de producto	BH3131
Página del catálogo	Página 415 (C-3-2019)
GTIN	4055626042381
Peso por unidad (incluido el embalaje)	329 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	286,3 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	DE

CRIMPFOX 4 IN 1 - Herramienta multifunción



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1200101>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	Engaste Indent
Característica del producto	Corte, pelado, trenzado y crimpado en una sola herramienta
	Cambio de cargador sin herramientas para punteras
	Tope longitudinal para el pelado
	Con cierre a presión
Sección mín.	0,5 mm ²
Sección máx.	2,5 mm ²
AWG mín.	20
AWG máx.	14

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Gama de secciones AWG	20 ... 14
Longitud de pelado	11 mm

Dimensiones

Anchura	31,5 mm
Altura	100 mm
Longitud	180 mm

Datos del material

Color	negro
-------	-------

CRIMPFOX 4 IN 1 - Herramienta multifunción



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1200101>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1200101>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 4 IN 1 - Herramienta multifunción



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1200101>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0

21043811

ETIM

ETIM 9.0

EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0

27111500

CRIMPFOX 4 IN 1 - Herramienta multifunción



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1200101>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00

info@phoenixcontact.com