

RAD-TAPE-SV-19-3 - Cinta resistente a la intemperie



2903182

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2903182>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Cinta resistente a intemperie autovulcanizante para protec. ext. de adaptadores, divisores de antena, conex. cable, etc., long. rollo 3 m



Sus ventajas

- Autovulcanizante
- Para protección climática adicional de adaptadores, divisores o conexiones de cables, etc.

Datos comerciales

Código de artículo	2903182
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de producto	DNN2Z1
Página del catálogo	Página 392 (C-6-2019)
GTIN	4046356723664
Peso por unidad (incluido el embalaje)	59,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	51,5 g
Número de tarifa arancelaria	59061000
País de origen	PL

RAD-TAPE-SV-19-3 - Cinta resistente a la intemperie



2903182

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2903182>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
Propiedades	Autovulcanizante

Dimensiones

Anchura	19 mm
Longitud	3 m

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material	Poliisobutileno

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 90 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	10 °C ... 30 °C

Montaje

Indicaciones de montaje	Exteriores
-------------------------	------------

RAD-TAPE-SV-19-3 - Cinta resistente a la intemperie



2903182

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2903182>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2903182>



EAC

ID de homologación: EAC-Zulassung

2903182

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2903182>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0

27140708

ETIM

ETIM 9.0

EC000128

UNSPSC

UNSPSC 21.0

44121600

2903182

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2903182>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00

info@phoenixcontact.com