

C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Conectores



3240052

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/3240052>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Hembra de enchufe plano, rojo, 0,5 ... 1,5 mm², 6,3 x 0,8

Sus ventajas

- "Easy Entry" introducción sencilla y segura de los conductores
- Ausencia de halógenos
- Zona de aplastamiento de soldadura dura p. fuerza de extracción máx.
- Estañado electrolíticamente

Datos comerciales

Código de artículo	3240052
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de producto	BH3451
Página del catálogo	Página 499 (C-3-2019)
GTIN	4046356452700
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,01 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,986 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Conectores

3240052


<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/3240052>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores
Característica del producto	Sin halógenos
	Con sistema "Easy Entry"
	Con soldadura fuerte
	Aislamiento de poliamida

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	6,3 mm
Longitud del manguito	20 mm
Longitud de manguito de material aislante	10,5 mm
Longitud de pelado máxima	7 mm
Grosor de material mín.	0,4 mm
Medida interior Collar aislante	4,1 mm

Datos del material

Color	rojo (RAL 3001)
Material	Latón
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Recubrimiento	estañado
Material aislante	PA
Sustancias contenidas	sin halógenos

Propiedades mecánicas

Datos técnicos

Longitud del manguito	20 mm
-----------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 105 °C
---------------------------------	-------------------

C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Conectores


3240052

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/3240052>



Dibujos

Esquema de dimensiones



C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Conectores



3240052

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/3240052>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0

27400204

ETIM

ETIM 9.0

EC001052

UNSPSC

UNSPSC 21.0

27121700

C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Conectores



3240052

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/3240052>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com