

EB 3-10 - Ponte de inserção




0203328

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0203328>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Ponte de inserção, passo: 10 mm, número de polos: 3, cor: cinza



Dados comerciais

Código	0203328
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BE1Z
Chave de produto	BE1Z2X
Página de catálogo	Página 344 (CL-2009)
GTIN	4017918098339
Peso por unidade (inclusive embalagem)	5,27 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	4,86 g
País de origem	PL

EB 3-10 - Ponte de inserção



0203328

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0203328>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Ponte de inserção
Número de pólos	3
Passo	10 mm

Medidas

Passo	10 mm
-------	-------

Dados de material

Cor	cinza
Material	Cobre
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material isolante	PA

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

Montagem

Tipo de montagem	Montagem com parafusos
------------------	------------------------

EB 3-10 - Ponte de inserção



0203328

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0203328>

Classificações

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EB 3-10 - Ponte de inserção

0203328

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0203328>



Environmental product compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Phoenix Contact 2023 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br