

# EB 10-15 - Insticksbrygga




0205135

E-nummer: 2911571

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0205135>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Insticksbrygga, delning: 15,25 mm, poltal: 10, färg: grå

## Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0205135
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE1Z2X
Produktnyckel	BE1Z2X
Katalogsida	Sida 213 (CL-2005)
GTIN	4017918098285
Vikt per styck (inklusive förpackning)	41,82 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	41,82 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

# EB 10-15 - Insticksbrygga



0205135

E-nummer: 2911571

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0205135>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

Produkttyp	Insticksbrygga
Poltal	10
Delning	15,25 mm
Potentialer	10

### Mått

Delning	15,25 mm
---------	----------

### Materialuppgifter

Färg	grå
Material	Koppar
Isolationsmaterial	PA

### Montering

Monteringsätt	Skruvmontering
---------------	----------------

# EB 10-15 - Insticksbrygga



0205135

E-nummer: 2911571

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0205135>

## Klassifikationer

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

### ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# EB 10-15 - Insticksbrygga

0205135

E-nummer: 2911571

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0205135>



## Environmental product compliance

China RoHS

Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e

Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Phoenix Contact 2023 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)