

# ATS-SSK 0525/110 - Placa de divisão



0201223

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0201223>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Placa de divisão, largura: 0,5 mm, cor: cinza



## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 0201223       |
| Unidades por embalagem                 | 100 Unidade   |
| Chave comercial                        | BE1Z          |
| Chave de produto                       | BE1Z1X        |
| GTIN                                   | 4017918098995 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,15 g        |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1,106 g       |
| País de origem                         | DE            |

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Tipo de produto | Placa de divisão |
|-----------------|------------------|

### Medidas

|         |        |
|---------|--------|
| Largura | 0,5 mm |
|---------|--------|

### Dados de material

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Cor                                      | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0               |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

|                                                     |                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento)                | -60 °C ... 85 °C                                                               |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)     | -25 °C ... 55 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem)                     | -5 °C ... 70 °C                                                                |
| Temperatura ambiente (acionamento)                  | -5 °C ... 70 °C                                                                |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 %                                                                  |

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
| ECLASS-15.0 | 27250301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

China RoHS

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                               |
|                                        | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|